

Garant**Outil de perçage et de tournage «5 en 1» 1,5×D, Gauche, Ø DC: 15mm****Données de commande**

N° commande	268464 15
GTIN	4045197470096
Classe d'article	21X

Description**Exécution:**

Avec arrosage interne.

Queue cylindrique.

Utilisation:

Dressage, tournage longitudinal, perçage, tournage longitudinal intérieur, lamage.

Remarque(s):

- Choisir les rayons d'angle aussi grands que possible.
- Lors du perçage, toujours utiliser l'arrosage interne (min. 5 bars).

Description technique

Tolérance Ø alésage D	0/+0,27 mm
Ø queue D _s	20 mm
Plaquettes 268472 – 268496	WCHX 0703..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 33
Ø nom. D	15 mm
Long. utile L ₁	22,5 mm
Longueur totale L	125 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Jeu de vis pour plaquettes Type 33	269028 33
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500