

**Garant****DC.T 070202, Nuance: HB7140-1**

## Données de commande

N° commande	260351 HB7140-1
GTIN	4045197819086
Classe d'article	21G

## Description

DCMT 070202 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VS

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/trVitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 260 m/min

## Description technique

Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 260 m/min
Nuance	HB7140-1
Application principale	M
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/tr
Brise-copeaux	VS

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,2 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 070202
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage