

Garant
DC.T 070204, Nuance: HB7140-1


Données de commande

N° commande	260353 HB7140-1
GTIN	4045197819093
Classe d'article	21G

Description

DC.T 070204 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VS

Tolérance: M

 Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 260 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 260 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Brise-copeaux	VS
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Application principale	M

Nuance	HB7140-1
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 070204
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage