

Garant
DC. T 070202, Nuance: HB7140-1


Données de commande

| | |
|------------------|-----------------|
| N° commande | 260449 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197819130 |
| Classe d'article | 21G |

Description

DC. T 070202 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

 Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 230 m/min

Description technique

| | |
|---|--------------------------|
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 60 - 230 m/min |
| Application principale | M |
| Avance f | 0,1 - 0,3 mm/tr |
| Rayon d'angle | 0,2 mm |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Prof. coupe a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Brise-copeaux | VM |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Nuance | HB7140-1 |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition |
| Type d'outils | Carbure |
| Code ISO plaquette | DCMT 070202 |
| Nombre de changements/dents | 2 |
| Tolérance | M |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |