

Garant**DC. T 070204, Nuance: HB7140-1**

Données de commande

N° commande	260452 HB7140-1
GTIN	4045197819147
Classe d'article	21G

Description

DC. T 070204 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 230 m/min

Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 230 m/min
Brise-copeaux	VM
Application principale	M
Nuance	HB7140-1

Rayon d'angle	0,4 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 070204
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage