

Garant
SCMT 120404, Nuance: HB7140-1


Données de commande

N° commande	260748 HB7140-1
GTIN	4045197819222
Classe d'article	21G

Description

SCMT 120404 HB7140-1 Rayon d'angle: 0,4 mm
 Nuance: HB7140-1
 Brise-copeaux: VS
 Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 260 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 260 m/min
Application principale	M
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Nuance	HB7140-1
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VS

Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SCMT 120404
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage