

Garant
SC. T 120408, Nuance: HB7140-1


Données de commande

N° commande	260766 HB7140-1
GTIN	4045197819277
Classe d'article	21G

Description

SC. T 120408 HB7140-1 Rayon d'angle: 0,8 mm

Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 230 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Application principale	M
Nuance	HB7140-1
Brise-copeaux	VM
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm

Rayon d'angle	0,8 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SCMT 120408
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage