

**Garant****TCMT 110202, Nuance: HB7140-1**

## Données de commande

N° commande	260950 HB7140-1
GTIN	4045197819284
Classe d'article	21G

## Description

TCMT 110202 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VS

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 260 m/min

## Description technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 260 m/min
Nuance	HB7140-1
Brise-copeaux	VS
Application principale	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Rayon d'angle	0,2 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TCMT 110202
Nombre de changements/dents	3
Type de produit	Plaquette pour tournage