

Garant**TCMT 110208, Nuance: HB7140-1**

Données de commande

N° commande	260954 HB7140-1
GTIN	4045197819307
Classe d'article	21G

Description

TCMT 110208 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VS

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 260 m/min

Description technique

Application principale	M
Nuance	HB7140-1
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 260 m/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Brise-copeaux	VS
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TCMT 110208
Nombre de changements/dents	3
Type de produit	Plaquette pour tournage