

Garant**TCMT 16T308, Nuance: HB7140-1****Données de commande**

N° commande	260958 HB7140-1
GTIN	4045197819321
Classe d'article	21G

Description

TCMT 16T308 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VS

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 260 m/min**Description technique**

Application principale	M
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Nuance	HB7140-1
Rayon d'angle	0,8 mm
Brise-copeaux	VS
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 260 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TCMT 16T308
Nombre de changements/dents	3
Type de produit	Plaquette pour tournage