

**Garant**
**TCMT 16T308, Nuance: HB7140-1**


## Données de commande

N° commande	260988 HB7140-1
GTIN	4045197819369
Classe d'article	21G

## Description

TCMT 16T308 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 230 m/min

## Description technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 230 m/min
Brise-copeaux	VM
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Application principale	M
Nuance	HB7140-1
Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TCMT 16T308
Nombre de changements/dents	3
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage