

**Garant**
**VBMT 110304, Nuance: HB7140-1**


## Données de commande

N° commande	261144 HB7140-1
GTIN	4045197819383
Classe d'article	21G

## Description

VBMT 110304 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VS

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 260 m/min

## Description technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 260 m/min
Brise-copeaux	VS
Nuance	HB7140-1
Application principale	M
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VBMT 110304
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage