

**Garant**
**VBMT 160402, Nuance: HB7140-1**


### Données de commande

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| N° commande      | 261150 HB7140-1 |
| GTIN             | 4045197819390   |
| Classe d'article | 21G             |

### Description

VBMT 160402 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VS

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

 Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 260 m/min

### Description technique

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Prof. coupe $a_p$                             | 0,2 - 1,5 mm             |
| Brise-copeaux                                 | VS                       |
| Avance $f$                                    | 0,1 - 0,3 mm/tr          |
| Condition de coupe                            | Légèrement intermittente |
| Application principale                        | M                        |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 70 - 260 m/min           |
| Rayon d'angle                                 | 0,2 mm                   |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Nuance                      | HB7140-1                |
| Classement finition/ébauche | Finition                |
| Type d'outils               | Carbure                 |
| Code ISO plaquette          | VBMT 160402             |
| Nombre de changements/dents | 2                       |
| Type de produit             | Plaquette pour tournage |