

**Garant**
**VB. T 110304, Nuance: HB7140-1**


### Données de commande

N° commande	261224 HB7140-1
GTIN	4045197819420
Classe d'article	21G

### Description

VB. T 110304 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

 Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 230 m/min

### Description technique

Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/tr
Brise-copeaux	VM
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	HB7140-1
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 230 m/min
Application principale	M

Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VBMT 110304
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage