

Garant
VC.T 110304, Nuance: HB7140-1


Données de commande

N° commande	261366 HB7140-1
GTIN	4045197819468
Classe d'article	21G

Description

VC.T 110304 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VS

Tolérance: M

 Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 260 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Nuance	HB7140-1
Brise-copeaux	VS
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	M

Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 260 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VCMT 110304
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage