

Garant**Porte-outils pour usinage de gorges, Gauche, Largeur de queue / largeur de gorge w: 12/2mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 273758 12/2 |
| GTIN | 4045197584014 |
| Classe d'article | 21W |

Description**Exécution:**

Réalisation en acier à outils haute résistance ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Remarque(s):

A partir d'une profondeur de gorge de 19,5 mm (jusqu'à une largeur de gorge de 3 mm) ou de 24,5 mm (à partir d'une largeur de gorge de 4 mm), la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner, ce qui peut entraîner des stries. Utiliser au besoin les plaquettes de tronçonnage à une arête 273656 – 273670.

Description technique

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Longueur de tête L_1 | 31,5 mm |
| Vis | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) |
| Largeur fonctionnelle L_4 | 12 mm |
| Largeur de gorge w | 2 mm |
| Profondeur de coupe t_{\max} | 14 mm |
| Longueur totale L | 150 mm |
| Largeur queue b | 12 mm |
| Type d'utilisation | Gauche |

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Arrosage interne | non |
| Rainurage axial possible | oui |
| Type de produit | Porte-outils à vis |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15 | 674248 TX15 |
| Vis de blocage Type 4 | 279815 4 |
| Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm | 659957 500 |