

**Garant****Pied à coulisse, Plage de mesure: 150mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | GG4101 150    |
| GTIN             | 4069515051316 |
| Classe d'article | GGN           |

**Description****Exécution:**

Parties de lecture chromées mates antireflets.

Graduation fine, à fort contraste.

Vis de blocage en haut.

Coulisseau ergonomique. Lecture sans erreur grâce au vernier coloré en retrait.

Surfaces de mesure rodées finement. Lecture améliorée grâce au vernier coloré en retrait.

**Livraison:**

5× pieds à coulisse analogiques 410100 150.

**Accessoire(s):**

Tableau de filetage 412180 pied à coulisse.

**Description technique**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Graduation            | 1/128 pouce |
| Longueur de bec       | 40 mm       |
| Ecart de mesure E MPE | ±0,05 mm    |
| Norme                 | ISO 13385   |
| Etalonnage            | A1          |
| Emballage             | Etui        |

## Fiche technique

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Graduation                     | 1/20 mm                     |
| Jauge de profondeur            | forme carrée 3,7×1,3        |
| Lecture commutable             | mm / pouce                  |
| Plage de mesure                | 0 - 150 mm                  |
| Lecture                        | 5 mm                        |
| Jauge de profondeur disponible | oui                         |
| Blocage                        | Vis de blocage en haut      |
| Métrologie                     | analogique                  |
| Matériau                       | Acier inoxydable, INOX      |
| Toutes les pièces              | trempe                      |
| Type de produit                | Pieds à coulisse universels |

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG4101 150