

**Garant****Barre d'alésage pour usinage de gorges, droite, Ø queue DS / largeur de gorge w: 40/6mm****Données de commande**

N° commande	273790 40/6
GTIN	4045197640376
Classe d'article	21W

**Description****Exécution:**

Réalisation en acier à outils haute résistance ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

**Description technique**

Largeur de gorge w	6 mm
Déport $L_3$	27 mm
Vis	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Ø pré-perçage min. $D_{\min}$	49 mm
$t_{\max}$ Usinage intérieur	13 mm
Longueur totale L	350 mm
Longueur de col $L_1$ porte-outils en retrait	60 mm
Ø queue $D_s$	40 mm
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX20	674248 TX20
Vis de blocage Type 8	279815 8
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500