

Garant**Porte-outils pour usinage de gorges, droite, Largeur de queue / largeur de gorge w: 12/3mm****Données de commande**

N° commande	273760 12/3
GTIN	4045197485151
Classe d'article	21W

Description**Exécution:**

Réalisation en acier à outils haute résistance ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité. $6,5 \times w$

Remarque(s):

\varnothing maximal = \varnothing de la pièce limité en raison de la configuration de l'outil.

A partir d'une profondeur de gorge de 19,5 mm (jusqu'à une largeur de gorge de 3 mm) ou de 24,5 mm (à partir d'une largeur de gorge de 4 mm), la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner, ce qui peut entraîner des stries.

Utiliser au besoin les plaquettes de tronçonnage à une arête 273656 – 273670.

Description technique

Profondeur de coupe t_{\max}	20 mm
Largeur de gorge w	3 mm
Longueur de tête L_1	35 mm
Vis	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Largeur fonctionnelle L_4	12 mm
Longueur totale L	150 mm
\varnothing maximal	40 mm

Largeur queue b	12 mm
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Vis de blocage Type 4	279815 4
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500