

Garant
WCHX 090308, Type: SM


Données de commande

N° commande	268490 SM
GTIN	4045197470843
Classe d'article	21K

Description

Adapté(s) pour:

Outils de perçage 268463 – 268468, réf. 18.

Pour Ø d'outil D_c : 18 mm

Nuance: HB7120

Vitesse de coupe v_c Application principale: 110 - 220 m/min

Vitesse de coupe v_c Application secondaire: 110 - 140 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,2 mm
Application principale	P
Application secondaire	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 220 m/min
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	110 - 140 m/min
Type	SM
Nuance	HB7120
Type d'outils	Carbure

Code ISO plaquette	WCHX 090308
Nombre de changements/dents	3
Pour Ø d'outil D _c	18 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage