


**Garant****Ecrou de serrage OZ, Capacité mandrin: 2-25mm****Données de commande**

N° commande	309670 2-25
GTIN	4045197292162
Classe d'article	31Z

**Description****Exécution:**

- **Ecrou cémenté et rectifié sur toutes les faces.**
- **Avec bague de pression à roulement à billes pour une force de serrage supérieure et une meilleure concentricité.**

**Adapté(s) pour:**

Mandrins à pinces OZ 300695; 302460; 302462; 302475 et 302477.

**Description technique**

Longueur totale L	30 mm
Filetage	M48x2
Couple de serrage maximal	180 Nm
Capacité mandrin	2 - 25 mm
Ø ext. D	60 mm
Norme	DIN 6388 D

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>
Type de produit	Ecrous de serrage

---

## Accessoires

Clé à ergot avec bec Pour Ø ext. écrous 58/62 mm	628400 58/62
--	--------------