

Garant**Porte-outils pour usinage de gorges, droite, Largeur de queue / largeur de gorge w: 20/3mm****Données de commande**

N° commande	273757 20/3
GTIN	4045197538338
Classe d'article	21W

Description**Exécution:**

Réalisation en acier à outils haute résistance ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Remarque(s):

A partir d'une profondeur de gorge de 19,5 mm (jusqu'à une largeur de gorge de 3 mm) ou de 24,5 mm (à partir d'une largeur de gorge de 4 mm), la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner, ce qui peut entraîner des stries. Utiliser au besoin les plaquettes de tronçonnage à une arête 273656 – 273670.

Description technique

Vis	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Profondeur de coupe t_{\max}	21 mm
Largeur fonctionnelle L_4	21,5 mm
Longueur de tête L_1	36,5 mm
Largeur de gorge w	3 mm
Longueur totale L	125 mm
Largeur queue b	20 mm
Type d'utilisation	droite

Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX25	674248 TX25
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Vis de blocage Type 6	279815 6
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600