

**Garant**
**Lame de tronçonnage, neutre, Hauteur lame h<sub>5</sub> / largeur gorge w: 26/2 mm**


## Données de commande

N° commande	273780 26/2
GTIN	4045197607232
Classe d'article	21W

## Description

### Utilisation:

En association avec les plaquettes de tronçonnage 273656– 273670.

### Adapté(s) pour :

Porte-lames 273984 – 273994 ou 319132 – 319133 (porte-lames VDI).

### Attention:

Clé de montage 279920 à commander séparément.

### Remarque(s):

A partir d'une profondeur de gorge de 19,5 mm (jusqu'à une largeur de gorge de 3 mm) ou de 24,5 mm (à partir d'une largeur de gorge de 4 mm), la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner, ce qui peut entraîner des stries. Utiliser au besoin les plaquettes de tronçonnage à une arête 273656 – 273670.

Rainurage axial possible: non

Pour Ø pièce max.: 60 mm

Hauteur h<sub>1</sub>: 21,4 mm

Longueur totale L<sub>tot</sub>: 120 mm

## Description technique

Largeur de gorge w	2 mm
Pour Ø pièce max.	60 mm
Hauteur de lame h <sub>5</sub>	26 mm
Hauteur h <sub>1</sub>	21,4 mm
Longueur totale L <sub>tot</sub>	120 mm
Type d'utilisation	neutre

Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lame de rainurage / tronçonnage