

mato

Tuyau métallique flexible avec raccord coulissant, Raccord fileté: M10



Données de commande

N° commande	083588 M10
GTIN	4016553256678
Classe d'article	08H

Description

Adapté(s) pour:

Pompes de graissage avec raccord fileté M10×1.

Description technique

Raccord fileté	M10
Ø tuyau	9 mm
Pression d'éclatement tuyau	1000 bar
Longueur totale	300 mm
Type de produit	Tuyau