

**Garant**
**Barre d'alésage pour usinage de gorges, droite, Ø queue DS / largeur de gorge w: 40/4mm**

**Données de commande**

N° commande	273790 40/4
GTIN	4045197578891
Classe d'article	21W

**Description**
**Exécution:**

Réalisation en acier à outils haute résistance ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

**Description technique**

Vis	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Ø pré-perçage min. $D_{\min}$	49 mm
Déport $L_3$	27 mm
$t_{\max}$ Usinage intérieur	13 mm
Largeur de gorge w	4 mm
Longueur totale L	350 mm
Longueur de col $L_1$ porte-outils en retrait	60 mm
Ø queue $D_s$	40 mm
Applications	#gorges frontales intérieures
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Rainurage axial possible	oui

Type de produit

Barre d'alésage

---

**Accessoires**PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX20

674248 TX20

Vis de blocage Type 8

279815 8

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500