

Garant**Ecrou de serrage OZ, Capacité mandrin: 4-32mm****Données de commande**

N° commande	309670 4-32
GTIN	4045197292179
Classe d'article	31Z

Description**Exécution:**

- **Ecrou cémenté et rectifié sur toutes les faces.**
- **Avec bague de pression à roulement à billes pour une force de serrage supérieure et une meilleure concentricité.**

Adapté(s) pour:

Mandrins à pinces OZ 300695; 302460; 302462; 302475 et 302477.

Description technique

Longueur totale L	33,5 mm
Couple de serrage maximal	220 Nm
Filetage	M60×2,5
Capacité mandrin	4 - 32 mm
Ø ext. D	72 mm
Norme	DIN 6388 D

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Type de produit	Ecrous de serrage