

Garant
Lame de tronçonnage, neutre, Hauteur lame h₅ / largeur gorge w: 26/3 mm

Données de commande

N° commande	273780 26/3
GTIN	4045197607249
Classe d'article	21W

Description
Utilisation:

En association avec les plaquettes de tronçonnage 273656– 273670.

Adapté(s) pour :

Porte-lames 273984 – 273994 ou 319132 – 319133 (porte-lames VDI).

Attention:

Clé de montage 279920 à commander séparément.

Remarque(s):

A partir d'une profondeur de gorge de 19,5 mm (jusqu'à une largeur de gorge de 3 mm) ou de 24,5 mm (à partir d'une largeur de gorge de 4 mm), la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner, ce qui peut entraîner des stries. Utiliser au besoin les plaquettes de tronçonnage à une arête 273656 – 273670.

Rainurage axial possible: non

Pour Ø pièce max.: 85 mm

Hauteur h₁: 21,4 mm

Longueur totale L_{tot}: 120 mm

Description technique

Pour Ø pièce max.	85 mm
Largeur de gorge w	3 mm
Hauteur de lame h ₅	26 mm
Hauteur h ₁	21,4 mm
Longueur totale L _{tot}	120 mm
Type d'utilisation	neutre

Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lame de rainurage / tronçonnage