

Garant**Barre d'alésage pour usinage de gorges, droite, Ø queue DS / largeur de gorge w: 25/5mm****Données de commande**

N° commande	273790 25/5
GTIN	4045197640321
Classe d'article	21W

Description**Exécution:**

Réalisation en acier à outils haute résistance ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{\min}	32 mm
Largeur de gorge w	5 mm
t_{\max} Usinage intérieur	9,5 mm
Vis	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Déport L_3	19 mm
Longueur totale L	250 mm
Longueur de col L_1 porte-outils en retrait	40 mm
Ø queue D_s	25 mm
Applications	#gorges frontales intérieures
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Rainurage axial possible	oui

Type de produit

Barre d'alésage

AccessoiresPrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX20

674248 TX20

Vis de blocage Type 8

279815 8

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500