

Garant
WCHX 10T304, Type: UNI


Données de commande

N° commande	268492 UNI
GTIN	4045197470928
Classe d'article	21K

Description

Adapté(s) pour:

Outils de perçage 268463 – 268468, réf. 20.

Pour Ø d'outil D_c : 20 mm

Nuance: HB7130

Vitesse de coupe v_c Application principale: 65 - 200 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,2 mm
Application principale	UNI
Vitesse de coupe v_c Application principale	65 - 200 m/min
Type	UNI
Nuance	HB7130
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WCHX 10T304
Nombre de changements/dents	3
Pour Ø d'outil D_c	20 mm

Type de produit

Plaquette pour tournage