

Garant**Barre d'alésage pour usinage de gorges, Gauche, Ø queue DS / largeur de gorge w: 40/2mm****Données de commande**

N° commande	273791 40/2
GTIN	4045197679697
Classe d'article	21W

Description**Exécution:**

Réalisation en acier à outils haute résistance ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Description technique

Vis	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
t_{\max} Usinage intérieur	11,5 mm
Déport L_3	27 mm
Ø pré-perçage min. D_{\min}	49 mm
Largeur de gorge w	2 mm
Longueur totale L	350 mm
Longueur de col L_1 porte-outils en retrait	60 mm
Ø queue D_s	40 mm
Applications	#gorges frontales intérieures
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Rainurage axial possible	oui

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

Vis de blocage Type 8

279815 8

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX20

674248 TX20

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500