

**Garant**
**Lame de tronçonnage, neutre, Hauteur lame h<sub>5</sub> / largeur gorge w: 32/5 mm**

**Données de commande**

N° commande	273780 32/5
GTIN	4045197607911
Classe d'article	21W

**Description**
**Utilisation:**

En association avec les plaquettes de tronçonnage 273656– 273670.

**Adapté(s) pour :**

Porte-lames 273984 – 273994 ou 319132 – 319133 (porte-lames VDI).

**Attention:**

Clé de montage 279920 à commander séparément.

**Remarque(s):**

A partir d'une profondeur de gorge de 19,5 mm (jusqu'à une largeur de gorge de 3 mm) ou de 24,5 mm (à partir d'une largeur de gorge de 4 mm), la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner, ce qui peut entraîner des stries. Utiliser au besoin les plaquettes de tronçonnage à une arête 273656 – 273670.

Rainurage axial possible: non

Pour Ø pièce max.: 110 mm

Hauteur h<sub>1</sub>: 25 mm

Longueur totale L<sub>tot</sub>: 150 mm

**Description technique**

Largeur de gorge w	5 mm
Hauteur de lame h <sub>5</sub>	32 mm
Pour Ø pièce max.	110 mm
Hauteur h <sub>1</sub>	25 mm
Longueur totale L <sub>tot</sub>	150 mm
Type d'utilisation	neutre

Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lame de rainurage / tronçonnage