

**HAINBUCH****Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales, SA 80, Ø de serrage (par pas de 1 mm): 11mm**

## Données de commande

N° commande	329944 11
GTIN	2050001923486
Classe d'article	33H

## Description

**Exécution:**

Têtes de serrage, **profil rond, progression de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage désiré.**

Avec rainures transversales et longitudinales.

**Utilisation:**

Domaines d'utilisation multiples (centres d'usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

**Remarque(s):**

**Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.**  
Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables **sur demande!**

## Description technique

Ø serrage	11 mm
Surface de serrage	Rainures transversales et longitudinales

Profil	rond
Dureté	60 HR
Longueur L	53 mm
Support	SA 80
Type de produit	Tête de serrage