

**Support interchangeable WB Usinage intérieur, Type / Ø int. R: 1/30mm****Données de commande**

N° commande	316200 1/30
GTIN	4045197318787
Classe d'article	33P

**Description****Utilisation:**

Pour recevoir des **douilles cône morse**, des douilles fendues **et** pour recevoir **directement** de **grandes barres de tour** (type WB).

**Description technique**

Ø int. R	30 mm
Type de produit	Porte-outils

**Accessoires**

Douille de serrage pour queue cylindrique Type / Ø serrage 1/16 mm	316260 1/16
Douille de serrage pour queue cylindrique Type / Ø serrage 1/20 mm	316260 1/20

Douille de serrage pour queue cylindrique Type / Ø serrage 1/25 mm	316260 1/25
Douille de serrage pour queue cylindrique Type / Ø serrage 1/15 mm	316260 1/15
Douille de serrage pour queue cylindrique Type / Ø serrage 1/12 mm	316260 1/12
Douille de serrage pour queue cylindrique Type / Ø serrage 1/10 mm	316260 1/10