



## Support interchangeable WB Usinage intérieur, Type / Ø int. R: 2/40mm



### Données de commande

N° commande	316200 2/40
GTIN	4045197318794
Classe d'article	33P

### Description

#### Utilisation:

Pour recevoir des **douilles cône morse**, des douilles fendues **et** pour recevoir **directement** de **grandes barres de tour** (type WB).

### Description technique

Ø int. R	40 mm
Type de produit	Porte-outils

### Accessoires

Douille de serrage pour queue CM Type 2/4	316240 2/4
Douille de serrage pour queue cylindrique Type / Ø serrage 2/10 mm	316260 2/10

Douille de serrage pour queue cylindrique Type / Ø serrage 2/15 mm	316260 2/15
Douille de serrage pour queue CM Type 2/3	316240 2/3
Douille de serrage pour queue cylindrique Type / Ø serrage 2/12 mm	316260 2/12
Douille de serrage pour queue cylindrique Type / Ø serrage 2/16 mm	316260 2/16
Douille de serrage pour queue cylindrique Type / Ø serrage 2/32 mm	316260 2/32
Douille de serrage pour queue cylindrique Type / Ø serrage 2/20 mm	316260 2/20
Douille de serrage pour queue cylindrique Type / Ø serrage 2/25 mm	316260 2/25