



Faux plateau brut pour mandrin, Ø ext. D: 260 mm



Données de commande

N° commande	317000 260
GTIN	4019208002996
Classe d'article	33R

Description

Exécution:

Proprement coulés, non usinés, sablés, surépaisseur importante.

Utilisation:

Fixation des **mandrins de tour avec centrage cylindrique suivant DIN 6350 sur broches DIN 800**. Le faux plateau doit être usiné et ajusté du côté machine et mandrin.

Matière(s):

Fonte grise

Adapté(s) pour :

Mandrins 3 mors 310100; 310500, mandrins 4 mors **312000; 312500** et mandrins combinés **315630**.

Pour Ø mandrin: 250 mm

Ø moyeu d_2 : 105 mm

Ø alésage d_3 : 50 mm

Hauteur h_1 : 92 mm

Epaiss. faux plat. h_2 : 25 mm

Description technique

Ø alésage d_3	50 mm
-----------------	-------

Pour \varnothing mandrin	250 mm
\varnothing ext. D	260 mm
\varnothing moyeu d_2	105 mm
Hauteur h_1	92 mm
Epaiss. faux plat. h_2	25 mm
Type de produit	Accessoires pour mandrins de tour