



## Support interchangeable WB Usinage intérieur, Type / Ø int. R: 3/50mm



### Données de commande

N° commande	316200 3/50
GTIN	4045197318817
Classe d'article	33P

### Description

#### Utilisation:

Pour recevoir des **douilles cône morse**, des douilles fendues **et** pour recevoir **directement** de **grandes barres de tour** (type WB).

### Description technique

Ø int. R	50 mm
Type de produit	Porte-outils

### Accessoires

Douille de serrage pour queue cylindrique Type / Ø serrage 3/25 mm	316260 3/25
Douille de serrage pour queue cylindrique Type / Ø serrage 3/20 mm	316260 3/20

Douille de serrage pour queue cylindrique Type / Ø serrage 3/32 mm	316260 3/32
Douille de serrage pour queue CM Type 3/3	316240 3/3
Douille de serrage pour queue cylindrique Type / Ø serrage 3/40 mm	316260 3/40
Douille de serrage pour queue CM Type 3/4	316240 3/4