



## Support interchangeable WB Usinage intérieur, Type / Ø int. R: 4/60mm



### Données de commande

N° commande	316200 4/60
GTIN	4045197318824
Classe d'article	33P

### Description

#### Utilisation:

Pour recevoir des **douilles cône morse**, des douilles fendues **et** pour recevoir **directement** de **grandes barres de tour** (type WB).

### Description technique

Ø int. R	60 mm
Type de produit	Porte-outils

### Accessoires

Douille de serrage pour queue cylindrique Type / Ø serrage 4/25 mm	316260 4/25
Douille de serrage pour queue CM Type 4/5	316240 4/5

Douille de serrage pour queue cylindrique Type / Ø serrage 4/32 mm	316260 4/32
Douille de serrage pour queue CM Type 4/4	316240 4/4
Douille de serrage pour queue cylindrique Type / Ø serrage 4/40 mm	316260 4/40
Douille de serrage pour queue cylindrique Type / Ø serrage 4/50 mm	316260 4/50