

**Faux plateau de mandrin à cône court DIN 55027, Ø d1 / cône: 160/5mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 317500 160/5 |
| GTIN | 4019208078656 |
| Classe d'article | 33R |

Description**Exécution:**

Entièrement usinés du côté machine, dressés côté mandrin.

Utilisation:

Pour montage ultérieur sur mandrin de tour avec centrage cylindrique suivant DIN 6350 A. Les **mandrins de tour avec cône court incorporé sont préférables du fait de leur porte-à-faux réduit.**

Pour broches **DIN 55027** ou ISO 702/III (identique à l'ancienne norme **DIN 55022**) avec goujons filetés et écrous à embase.

Matière(s):

Acier C45

Description technique

| | |
|---------------------------|-----------|
| Epaisseur B | 21 mm |
| Ø cône d ₂ | 82,575 mm |
| Dim. cône | 5 |
| Nombre de goujons filetés | 4 |

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Ø ext. d ₁ | 160 mm |
| Type de produit | Accessoires pour mandrins de tour |