


**Faux plateau de mandrin à cône court DIN 55027, Ø d1 / cône: 200/5mm****Données de commande**

N° commande	317500 200/5
GTIN	4019208078670
Classe d'article	33R

Description**Exécution:**

Entièrement usinés du côté machine, dressés côté mandrin.

Utilisation:

Pour montage ultérieur sur mandrin de tour avec centrage cylindrique suivant DIN 6350 A. Les **mandrins de tour avec cône court incorporé sont préférables du fait de leur porte-à-faux réduit.**

Pour broches **DIN 55027** ou ISO 702/III (identique à l'ancienne norme **DIN 55022**) avec goujons filetés et écrous à embase.

Matière(s):

Acier C45

Description technique

Epaisseur B	21 mm
Ø cône d ₂	82,575 mm
Dim. cône	5
Ø ext. d ₁	200 mm

Nombre de goujons filetés	4
Type de produit	Accessoires pour mandrins de tour