

**Douille de serrage pour queue cylindrique, Type / Ø serrage: 2/25mm****Données de commande**

N° commande	316260 2/25
GTIN	4045197316691
Classe d'article	33E

Description**Utilisation:**

Pour recevoir des outils avec **queue cylindrique**.

Remarque(s):

Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage désiré.

Description technique

Epaisseur moyeu	4 mm
Indiquer le Ø de serrage désiré	10; 12; 15; 16; 20; 25; 32 mm
Ø	40 mm
Pour 316200	2/40; 3/40
Longueur L	78 mm
Type de produit	Douille de serrage