

Garant**Mandrin court Type A, HSK-A 63, Plage de serrage: 0,5-16mm****Données de commande**

N° commande	307682 0,5-16
GTIN	4045197573445
Classe d'article	31B

Description**Exécution:**

- Pour rotation à droite et à gauche
- Avec RFID / alésage Balluffchip.

Avec arrosage interne max. 50 bars.

Précision de concentricité < 20 µm.

Livraison:

Avec **clé de serrage** munie d'une poignée transversale.

Accessoire(s):

Clé à douilles 309890. Conduit d'arrosage 309880.

Description technique

Plage de serrage	0,5 - 16 mm
Clé de serrage de rechange 627425	SW 6
Type	standard
Longueur de col cote A	104 mm
Ø ext. D	57 mm
Support	HSK-A 63
Norme de porte-outils	ISO 12164-1
Norme de porte-outils	DIN 69882-7

Norme de porte-outils	DIN 69893-1
Forme	A
Arrosage interne	Oui, à 50 bars max.
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 20 µm
Type de produit	Mandrins de perçage

Accessoires

Clé 6 pans, avec poignée en T 6 pans 6 mm	627481 6
---	----------