



Faux plateau brut pour mandrin, Ø ext. D: 135 mm



Données de commande

N° commande	317000 135
GTIN	4019208002965
Classe d'article	33R

Description

Exécution:

Proprement coulés, non usinés, sablés, surépaisseur importante.

Utilisation:

Fixation des **mandrins de tour avec centrage cylindrique suivant DIN 6350 sur broches DIN 800**. Le faux plateau doit être usiné et ajusté du côté machine et mandrin.

Matière(s):

Fonte grise

Adapté(s) pour :

Mandrins 3 mors 310100; 310500, mandrins 4 mors **312000; 312500** et mandrins combinés **315630**.

Pour Ø mandrin: 125 mm

Ø moyeu d₂: 80 mm

Ø alésage d₃: 25 mm

Hauteur h₁: 58 mm

Epaiss. faux plat. h₂: 20 mm

Description technique

Ø ext. D	135 mm
----------	--------

Ø alésage d ₃	25 mm
Pour Ø mandrin	125 mm
Ø moyeu d ₂	80 mm
Hauteur h ₁	58 mm
Epaiss. faux plat. h ₂	20 mm
Type de produit	Accessoires pour mandrins de tour