

**Garant**
**Mandrin court Type A, HSK-A 100, Plage de serrage: 0,5-16mm**

**Données de commande**

N° commande	307684 0,5-16
GTIN	4045197573452
Classe d'article	31B

**Description**
**Exécution:**

- Pour rotation à droite et à gauche
- Avec RFID / alésage Balluffchip.

Précision de concentricité < 20 µm.

Avec arrosage interne max. 50 bars.

**Livraison:**

Avec **clé de serrage** munie d'une poignée transversale.

**Accessoire(s):**

Clé à douilles 309890. Conduit d'arrosage 309880.

**Description technique**

Clé de serrage de rechange 627425	SW 6
Type	standard
Longueur de col cote A	111 mm
Plage de serrage	0,5 - 16 mm
Ø ext. D	57 mm
Support	HSK-A 100
Norme de porte-outils	ISO 12164-1
Norme de porte-outils	DIN 69882-7

Norme de porte-outils	DIN 69893-1
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 20 µm
Type de produit	Mandrins de perçage

---

## Accessoires

Clé 6 pans, avec poignée en T 6 pans 6 mm	627481 6
---	----------