



Mandrin court Type A, HSK-A 100, Plage de serrage: 2,5-16mm



Données de commande

N° commande	307760 2,5-16
GTIN	2050001690050
Classe d'article	33W

Description

Exécution:

- Pour rotation à droite et à gauche
- Avec RFID / alésage Balluffchip.

Livraison:

Avec **clé de serrage** munie d'une poignée transversale.

Accessoire(s):

Clé à douilles 309890. Conduit d'arrosage 309880.

Description technique

Plage de serrage	2,5 - 16 mm
Type	standard
Longueur de col cote A	116 mm
Clé de serrage de rechange 627425	SW 6
Ø ext. D	57 mm
Support	HSK-A 100
Norme de porte-outils	ISO 12164-1
Norme de porte-outils	DIN 69882-7
Norme de porte-outils	DIN 69893-1
Forme	A

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 30 μm
Couple de serrage maximal M _{d max}	≤ 14 Nm
Type de produit	Mandrins de perçage

Accessoires

Clé 6 pans, avec poignée en T 6 pans 6 mm	627481 6
---	----------