



## Faux plateau brut pour mandrin, Ø ext. D: 170 mm



### Données de commande

N° commande	317000 170
GTIN	4019208002972
Classe d'article	33R

### Description

#### Exécution:

Proprement coulés, non usinés, sablés, surépaisseur importante.

#### Utilisation:

Fixation des **mandrins de tour avec centrage cylindrique suivant DIN 6350 sur broches DIN 800**. Le faux plateau doit être usiné et ajusté du côté machine et mandrin.

#### Matière(s):

Fonte grise

#### Adapté(s) pour :

**Mandrins 3 mors 310100; 310500**, mandrins 4 mors **312000; 312500** et mandrins combinés **315630**.

Pour Ø mandrin: 160 mm

Ø moyeu  $d_2$ : 80 mm

Ø alésage  $d_3$ : 30 mm

Hauteur  $h_1$ : 58 mm

Epaiss. faux plat.  $h_2$ : 20 mm

### Description technique

Ø alésage $d_3$	30 mm
-----------------	-------

Ø ext. D	170 mm
Pour Ø mandrin	160 mm
Ø moyeu d <sub>2</sub>	80 mm
Hauteur h <sub>1</sub>	58 mm
Epaiss. faux plat. h <sub>2</sub>	20 mm
Type de produit	Accessoires pour mandrins de tour