

**Douille de réduction, Ø de queue d: 50/12mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 319426 50/12  |
| GTIN             | 4045197586858 |
| Classe d'article | 32V           |

**Description****Exécution:**

Pour porte-outils VDI de type E2 (319275 – 319405).

Adapté pour arrosage interne, non fendu. Outil fixé et serré à l'aide de 2 vis.

**Utilisation:**

Pour réduire le Ø d'outils à queue cylindrique.

**Description technique**

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| $l_1$           | 75 mm                |
| $l_2$           | 5 mm                 |
| Exécution       | Goupille de serrage  |
| Ø $d_4$         | 54 mm                |
| Queue Ø $d_1$   | 50 mm                |
| Ø serrage $d_2$ | 12 mm                |
| Type de produit | Douille de réduction |