

**Garant**
**Mandrin de frettage, HSK-A 40, Ø serrage D1: 3mm**

**Données de commande**

N° commande	307950 3
GTIN	4045197376831
Classe d'article	31A

**Description**
**Exécution:**

- **Acier réfractaire.**
- **Réglage de la longueur d'outil intégré, course de réglage 10 mm.**
- **Réf. 3 – 5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.**
- **Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).**
- **Avec RFID/alésage Balluffchip.**

**GARANT:** – Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

**Utilisation:**

Pour le serrage de fraises et de forets avec queue cylindrique dans la tolérance h6. Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l'air chaud.

**Accessoire(s):**

Conduit d'arrosage 309880, clé pour conduit d'arrosage 309890, rallonge pour mandrins de frettage 302410 – 302416. Appareils de frettage 354210 – 304755.

**Description technique**

Ø serrage D <sub>1</sub>	3 mm
Longueur de col cote A	60 mm
Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Ø ext. D	17 mm
Support	HSK-A 40
Norme de porte-outils	DIN 69893

Norme de porte-outils	ISO 12164-1
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrin de frettage

## Accessoires

Unités de refroidissement Type CU1	354215 CU1
Sous-armoire	354290
Adaptateur de refroidissement long 4,5° Pour Ø serrage 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Adaptateur de refroidissement court 4,5° Pour Ø serrage 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Disque interchangeable pour bobine SU1 Pour Ø serrage 3-5 mm	354240 3-5
Appareils de frettage Type SU1	354210 SU1