



Touret à meuler double DS avec aspiration, 400 V, Type: DS04/175A



Données de commande

| | |
|------------------|------------------|
| N° commande | 077514 DS04/175A |
| GTIN | 2050001674104 |
| Classe d'article | 03S |

Description

Exécution:

Touret à meuler double avec aspiration intégrée dans le pied.

Un filtre à eau ainsi qu'un pré-filtre et un post-filtre en plastique séparent la poussière de meulage de manière efficace par un filtre à eau. **Livrés sans meules.**

Remarque(s):

Meules adaptées, voir à partir du code art. 596100.

Puissance absorbée: 250 W

Vitesse de rotation max.: 2900 min⁻¹

Ø meule D: 175 mm

Largeur meule T: 25 mm

Ø alésage meule H: 51 mm

Débit d'aspiration: 6 m³/min

Description technique

| | |
|--------------------|-------|
| Puissance absorbée | 250 W |
| Poids | 83 kg |

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Vitesse de rotation max. | 2900 min ⁻¹ |
| Référence fabricant | DS04/175A |
| Débit d'aspiration | 6 m ³ /min |
| Largeur meule T | 25 mm |
| Ø alésage meule H | 51 mm |
| Ø meule D | 175 mm |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur |
| Type de produit | Tourets à meuler doubles |

Accessoires

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Meule de touret D×T×H (mm) Type EK60 | 596350 EK60 |
| Meule de touret D×T×H (mm) Type NK36 | 596350 NK36 |
| Meule de touret D×T×H (mm) Type NK60 | 596350 NK60 |
| Meule de touret D×T×H (mm) Type C800 | 596350 C800 |
| Meule de touret D×T×H (mm) Type EK80 | 596350 EK80 |
| Meule de touret D×T×H (mm) Type SC80 | 596350 SC80 |