



Porte-pinces OZ Forme E3, VDI 30, Type: 1,5-16



Données de commande

N° commande	319500 1,5-16
GTIN	4045197191410
Classe d'article	32V

Description

Utilisation:

Principalement pour le perçage et le centrage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forme: E

Code couleur queue VDI: VDI 30

Pinces de serrage adaptées: 415 E

Capacité d_2 : 2 - 16 mm

\varnothing moyeu d_6 : 68 mm

l_9 : 57 mm

Description technique

Pinces de serrage adaptées	415 E
\varnothing ext. d_{10}	43 mm
l_9	57 mm
l_3	22 mm
l_8	42 mm
\varnothing moyeu d_6	68 mm
Capacité d_2	2 - 16 mm

Forme	E
Taille VDI	VDI 30
Code couleur queue VDI	VDI 30
Type de produit	Porte-outils VDI