

**Tête de serrage douce, SA 80, Ø alésage initial: 20mm****Données de commande**

N° commande	329946 20
GTIN	2050001924193
Classe d'article	33H

Description**Exécution:**

Têtes de serrage, **profil rond, progression de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage désiré.**

Douce (dureté réduite de 40 HRC dans l'alésage) pour auto-alésage.

Utilisation:

Domaines d'utilisation multiples (centres d'usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

Remarque(s):

Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.

Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables **sur demande!**

Description technique

Ø alésage initial	20 mm
Profil	rond
Dureté	60 HR
Longueur L	53 mm

Support	SA 80
Type de produit	Tête de serrage